

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1: 100mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 573000 100 |
| GTIN | 4017359032374 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|------------------------|
| maximale Drehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Besatzlänge H ₁ | 30 mm |
| Borstenstärke | 0,35 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 100 mm |
| Gewinde M | M14 |
| Besatzmaterial | Stahldraht |
| Produktart | Topfbürste |

