

HOLEX**Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	702995 200
GTIN	4045197887337
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	blank
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange