

**HOLEX****Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	702995 180
GTIN	4045197887320
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	180 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	blank
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange