



Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 8X215mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Artikelklasse	76K

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabbfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 150 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Ø	8 mm
Spirallänge	150 mm
ganze Länge	215 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer