

**Kraft-Seitenschneider, blank, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723395 160
GTIN	4045197887429
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,4 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet, ölgehärtet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Produktart	schneidende Zange