

**Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 15X265mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789057 15X265
GTIN	3165140844758
Artikelklasse	76K

**Beschreibung****Ausführung:**

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 200 mm

**Technische Beschreibung**

Spirallänge	200 mm
Ø	15 mm
Anzahl Schneiden Z	4
ganze Länge	265 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer