



## Vanadium-Kombizange VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 701852 180    |
| GTIN          | 4045197887481 |
| Artikelklasse | 72B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. **Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zangen blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

#### Norm:

**DIN ISO 5746**

### Technische Beschreibung

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Schneidwerte Pianodraht bis Ø   | 1,8 mm                          |
| ganze Länge                     | 180 mm                          |
| Schneidwerte harter Draht bis Ø | 2,2 mm                          |
| elektrostatische Eigenschaft    | VDE 1000 V                      |
| Norm                            | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norm                            | ähnlich DIN ISO 5746            |
| Backeneigenschaft               | gezahnt                         |
| Griff                           | Mehrkomponenten-Hülle           |
| Werkstoff                       | Chrom-Vanadium-Stahl            |
| Oberfläche                      | blank                           |
| funkenfrei                      | nein                            |

Produktart

Multifunktionszange