

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (A) Korn 600, Bürsten-Ø D1: 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574470 13
GTIN	4017359172292
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

Feine Aluminiumoxid-Borsten (A) in Korn 600, Borsten-Ø 0,30 mm, Gesamtlänge 125 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	13 mm
Arbeitslänge L ₃	25 mm
Schaft-Ø D ₅	3,7 mm
Produktart	Rohrbürste