



## Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 20X250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	789057 20X250
GTIN	3165140972550
Artikelklasse	76K

### Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

#### Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabbfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 200 mm

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
ganze Länge	250 mm
Ø	20 mm
Spirallänge	200 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer