



Vanadium-Kombizange VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701852 160
GTIN	4045197887474
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. **Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zangen blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,5 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
elektrostatische Eigenschaft	VDE 1000 V
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	ähnlich DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	gezahnt
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange