

**Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 12X165mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 789057 12X165 |
| GTIN | 3165140844598 |
| Artikelklasse | 76K |

Beschreibung**Ausführung:**

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 100 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Ø | 12 mm |
| ganze Länge | 165 mm |
| Spirallänge | 100 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren |
| Schaft | SDS Plus |
| Produktart | Steinbohrer |