

**Seitenschneider blank, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725245 160
GTIN	4045197887467
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Produktart	schneidende Zange

