

**Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 30X450mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789057 30X450
GTIN	3165140972680
Artikelklasse	76K

Beschreibung**Ausführung:**

4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Schaft: SDS Plus

Spirallänge: 400 mm

Technische Beschreibung

Spirallänge	400 mm
ganze Länge	450 mm
Ø	30 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer