

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 100XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.** Mit **Sicherheitsstützring**, nach Abnahme steht weitere Besatzhöhe zur Verfügung.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Sicherheitsstützring	ja
Besatzlänge H ₁	23 + 12,5 mm
Gewinde M	M14

Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste