

**Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613950 10
GTIN	4045197159762
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	10 mm
Schlüssellänge L	140 mm
maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>	5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub>	9 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel