

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 120, Bürsten-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574475 10
GTIN	4017359195055
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

Kräftige Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn 120 und 320, Borsten-Ø 0,60mm, Gesamtlänge 125mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	10 mm
Arbeitslänge L ₃	65 mm
Schaft-Ø D ₅	3,7 mm
Produktart	Rohrbürste