

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 320, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 70X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifnylonborsten mit Siliciumcarbid, in Stahlhülse verpresst; **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Trocken- und Nassfeinschleifen von Alu, Stahl, INOX und Kunststoffen. Maximale Einsatztemperatur 80 °C.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	4000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Körnung	320
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹

Schaft-Ø D _s	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktart	Rundbürste