



Wasserpumpenzange VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	705746 250
GTIN	4045197887887
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung. **Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	1.1/2 Zoll
ganze Länge	250 mm
Spannweite für Sechskant	36 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Oberfläche	schwarz atramentiert
Norm	DIN ISO 8976
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkkenfrei	nein

Rasten Feinverstellmöglichkeit	nein
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange