

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 120, Bürsten-Ø D1: 13mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 574475 13 |
| GTIN | 4017359195062 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

Kräftige Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn 120 und 320, Borsten-Ø 0,60mm, Gesamtlänge 125mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------|
| Bürsten-Ø D ₁ | 13 mm |
| Arbeitslänge L ₃ | 65 mm |
| Schaft-Ø D _s | 3,7 mm |
| Produktart | Rohrbürste |