

Garant**Frässtift, HM, Typ: AF0627****Bestelldaten**

Bestellnummer	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift** mit Führungsfläche ohne Schneiden an der Spitze.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft-Ø	6 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	60 mm

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf-Ø	6 mm
Formbeschreibung	Zylinder mit Führungsfläche
Kopflänge	27 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift