

**Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713351 160
GTIN	4045197887894
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Backenlänge	50 mm
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	ähnlich DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Produktart	Multifunktionszange