

**Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723551 180
GTIN	4045197888044
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk. Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,8 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange