

**Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723551 200
GTIN	4045197888051
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk. Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange