

**Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725351 140
GTIN	4045197888068
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	140 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,8 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl

Oberfläche	blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange