

**Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725351 160
GTIN	4045197888075
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).  
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	blank

Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange