

Abisolierzange VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	728761 160
GTIN	4045197888099
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelte Backen mit V-förmigen Schneiden (bis maximal 5 mm Außen-Ø). Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, **isoliert bis 1000V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Zange blank.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenform	Schneidenprisma
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	blank
mit Öffnungsfeder	ja
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung	ja
Produktart	schneidende Zange