

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 100mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 573200 100    |
| GTIN          | 4017359005941 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

**Technische Beschreibung**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>   | 100 mm                 |
| maximale Drehzahl          | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Besatzlänge H <sub>1</sub> | 30 mm                  |
| Borstenstärke              | 0,3 mm                 |
| Gewinde M                  | M14                    |
| Besatzmaterial             | INOX-Draht             |
| Zopfung                    | gewellt                |

Produktart

Topfbürste