


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Körnung: 36**Bestelldaten**

Bestellnummer	573565 36
GTIN	480112760380
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Mit schräg gestellten Borsten (Typ A) für den **kraftvollen Einsatz**.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Bohrungs-Ø 25,4 mm mit beigelegten Reduzierringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.

Technische Beschreibung

Körnung	36
Farbe	braun

Bürsten-Ø D ₁	150 mm
Bürstenbreite	12 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	BB-ZB
Herstellerbezeichnung	BB-ZB
Produktart	Rundbürste

Zubehör

Erweiterungs-Adapter-Set 4-teilig	573580
Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1	556380 1
Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2	556380 1-2