

Garant**CaraFin Diamant Polierblock elastisch, 98×69×22 mm, Körnung: D151µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	557510 D151
GTIN	4045197888389
Artikelklasse	51G

Beschreibung**Ausführung:**

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten. Entgraten, Feinschleifen.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, **elastischem Polyurethanschaumstoff**.

Verwendung:

Ideal geeignet zur Feinstbearbeitung von **harten Werkstoffen und Buntmetallen**. Optimale Anpassung an Werkstückgeometrie.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.

Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	69 mm
Höhe	26 mm
Länge	98 mm
Abmessung	98×69×22 mm
Polierstufe	Vorpolitur
Serie	CaraFin

Produktnameattribut	98×69×22 mm
Produktart	Polierblock

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		