



Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613950 19
GTIN	4045197159854
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h ₁	9 mm
Schlüssellänge L	230 mm
Schlüsselweite	19 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h _{2 max}	14 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel