

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER25, Nenn-Spann-Ø d: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308959 10
GTIN	4045197888532
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-Ø.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER25
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	429 E
Außen-Ø D	26 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange