

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (SiC) Korn 120, Bürsten-Ø D1: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574475 16
GTIN	4017359195079
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

**Kräftige Siliciumcarbid-Borsten (SiC) in Korn 120 und 320, Borsten-Ø 0,60mm, Gesamtlänge 125mm.**

**Verwendung:**

**Schleifnylon-Bürsten** arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Arbeitslänge L <sub>3</sub>	65 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	5,2 mm
Produktart	Rohrbürste