

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:
65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Sicherheitsstützring	nein
Besatzlänge H ₁	20 mm

Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	Wechselzopfung
Produktart	Topfbürste