

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ C Ø 25 mm Set 24-teilig, Schaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Körnung: 120**Bestelldaten**

Bestellnummer	573545 120
GTIN	30048011276138
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Spanndorn (**Schaft-Ø 3 mm**) demontierbar. Segmente können zu beliebiger Bürstenbreite kombiniert werden.

Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen.**

Verwendung:

Drehrichtung beachten.

Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Lieferumfang:

24 Einzelsegmente (ca. 1,6 mm breit) **inklusive Spanndorn** mit Schaft-Ø 3 mm.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Farbe	weiß
Bürsten-Ø D ₁	25 mm
maximale Drehzahl	35000 min ⁻¹
Bürstenbreite	1,6 - 10 mm
Schaft-Ø D _s	3 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	RB-ZB
Herstellerbezeichnung	RB-ZB
Produktart	Rundbürste