

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574100 30X6
GTIN	4017359007051
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	30 mm
Besatzlänge H ₁	6 mm
Borstenstärke	0,2 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	6 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt

Produktart

Rundbürste