

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	572200 65XM14
GTIN	4017359014110
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.  
Mit **Innengewinde M14.**

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,5 mm
Sicherheitsstützring	nein
maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht

Produktart

Topfbürste