

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
70X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574350 70X16
GTIN	4017359007181
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzlänge H ₁	19 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	12 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	Messingdraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste