

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste mikroabrasiv (A) Korn 600, Bürsten-Ø D1: 8,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574470 8,2
GTIN	4017359154939
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.

**Feine Aluminiumoxid-Borsten (A)** in **Korn 600**, Borsten-Ø **0,30 mm**, Gesamtlänge 125 mm, Besatzlänge 25 mm.

**Verwendung:**

**Schleifnylon-Bürsten** arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine **gleichmäßige Schleifwirkung** garantiert. Zum **Entgraten** von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum **Reinigen** und **Polieren** von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	8,2 mm
Arbeitslänge L <sub>3</sub>	25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,2 mm
Produktart	Rohrbürste