STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment metrisch/zöllig, 1/2 Zoll-Vierkant 45-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	638810
GTIN	4018754079445
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22. Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde bis 3/4 Zoll (amerikanische Zollabmessung).
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 22 St. Nr. 642100
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 17 St. Nr. 642400
Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	45
Schlüsselweiten-Maße	metrisch / zöllig
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	3/8-1.1/4 Zoll
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	540 mm
Breite	290 mm
Höhe	53 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13/16 Zoll	642400 13/16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642100 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642100 24
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1.1/16 Zoll	642400 1.1/16
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642100 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642100 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 9/16 Zoll	642400 9/16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642100 34
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 25 mm	642100 25
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642100 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642100 32
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642100 18
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642100 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1.1/8 Zoll	642400 1.1/8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642100 30

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 25/32 Zoll	642400 25/32
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 5/8 Zoll	642400 5/8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642100 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 3/4 Zoll	642400 3/4
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642100 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 7/8 Zoll	642400 7/8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 7/16 Zoll	642400 7/16
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1.1/4 Zoll	642400 1.1/4
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642100 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642100 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19/32 Zoll	642400 19/32
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1.3/16 Zoll	642400 1.3/16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 3/8 Zoll	642400 3/8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 20 mm	642100 20
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 23 mm	642100 23
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642100 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1/2 Zoll	642400 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642100 27
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 28 mm	642100 28
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 26 mm	642100 26
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642100 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11/16 Zoll	642400 11/16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 1 Zoll	642400 1
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15/16 Zoll	642400 15/16