

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
50X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574200 50X15
GTIN	4017359050996
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	12 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste