


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
60X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574200 60X15
GTIN	4017359007167
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrostern, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	60 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	17 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	15 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste