

Garant
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 10 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614700 10
GTIN	4045197159953
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Schlüssellänge L: 165 mm

maximale Maulhöhe h₁: 5,5 mm

maximale Ringhöhe h_{2 max}: 8 mm

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h ₁	5,5 mm
Schlüsselweite	10 mm
Schlüssellänge L	165 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	8 mm
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel