



Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614200 7
GTIN	4018754019151
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 614600

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	135 mm
Ringseitig AS-Drive	ja
Schlüsselweite	7 mm
maximale Maulhöhe h1	5 mm

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe $h_{2\text{ max}}$	7 mm
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel