

**Garant**
**Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 42/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.

- **Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.**
- **Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.**

Vibrationsminderung und weicher Schneideneintritt durch 7° positiv angestellte Wendeschneidplatten.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	RD..1003
Aufnahmegewinde M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Innenkühlung	ja
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	42 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219804