

**TESA****Messtaster-Interface****Bestelldaten**

Bestellnummer	434719
GTIN	7630041115246
Artikelklasse	45C

Beschreibung**Ausführung:**

Interface zur Messdatenübertragung und -verwaltung von Messtastern. Direkte Anschlussmöglichkeit an USB-Schnittstelle.

- **Eingabemöglichkeit von Grenzwerten. Einfache Funktionen +A, -A, +A+B, +A-B. Datenexport im .csv-Format.**
- **Anschlussmöglichkeit von bis zu 64 Messtastern durch USB-Serienverbindung von mehreren Interfaces.**
- **Messsignaleingang TESA Messtaster.**
- **Messsignalausgang Digital, RS232.**
- **Messbereich umschaltbar: 2 mm, 5 mm.**

Verwendung:

Zur zentralisierten Prozessüberwachung und -steuerung von Mehrstellenmesseinrichtung in Messketten.

Lieferumfang:

Software TIS

Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle

Länge: 172 mm

Breite: 155 mm

Höhe: 55 mm

Technische Beschreibung

Höhe	55 mm
Breite	155 mm
Länge	172 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Produktart	Interfacebox

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
---------------------------------	--------