



Rundfeile, Hieb 3, Länge ohne Angel: 150 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	514220 150
GTIN	4045197889188
Artikelklasse	52A

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form F

Durchmesser: 5,5 mm

Technische Beschreibung

Durchmesser	5,5 mm
Länge ohne Angel	150 mm
Produktnamensattribut	Hieb 3
Hieb	3
Form	F
Formbeschreibung	rund
Feilflächen	allseitig gehauen
inkl. Feilenheft	nein
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110