

3M**Aluminiumklebeband, BreitexLänge (mmxm): 25X55****Bestelldaten**

Bestellnummer	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das Weich-Aluminiumklebeband eignet sich zur Galvanisierung, weist eine starke Hitze- und Lichtreflektion auf und ist Witterungs- und Chemikalienbeständig.

Das **3M™ 425** kann weitestgehend rückstandsfrei entfernt werden und passt sich durch seine Anschmiegsamkeit an gebogene und unebene Oberflächen an.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Klebmasse: Acrylat

Farbe: silber

Länge: 55 m

Breite: 25 mm

Stärke: 0,12 mm

Technische Beschreibung

Farbe	silber
Herstellerbezeichnung	425

Stärke	0,12 mm
Breite	25 mm
Länge	55 m
Klebebandart	einseitig
temperaturbeständig bis	-55 - 155 °C
Lagertemperatur	20 °C
Liner vorhanden	nein
Besonderheit	thermisch leitfähig
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Besonderheit	anschmiegsam
Klebmasse	Acrylat
Dehnungsfähigkeit	6 %
Mindesthaltbarkeit	24 Monat
Zugfestigkeit	4,9 N/mm
Trägermaterial	Aluminium
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebkraft auf Stahl	0,59 N/mm
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Säumen
Anwendung	Abschirmen
Anwendung	Ummanteln
Produktart	Klebeband