



## Akku-Spezialschrauber, Typ: M4D2



### Bestelldaten

Bestellnummer	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.**

Li-Ionen-Akku-**Kompaktschrauber** und -bohrer **mit Drehgelenk** zum Arbeiten in gerader Stabform oder in abgewinkelter Form. REDLINK™ Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer. 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion, Bohrstufe, Akku-Ladestandsanzeige im Gerät, R-/L-Lauf, **1/4 Zoll Hex-Bit**-Aufnahme (E 6,3).

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814, Nr. 073839 und Nr. 073840.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 4 V

Herstellerbezeichnung: M4D-202B

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 2 Ah

Akkuspannung: 4 V

maximales Drehmoment hart: 5 Nm

### Technische Beschreibung

Verpackung	Transportkoffer
------------	-----------------

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 200 min <sup>-1</sup>
Akkukapazität	2 Ah
Herstellerbezeichnung	M4D-202B
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	3 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 4 V
Werkzeugaufnahme	E 6,3
maximales Drehmoment hart	5 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	6 mm
Akkuspannung	4 V
Bauform	Stabschrauber
maximale Drehzahl 2. Gang	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,5 kg
typische Verwendung	Medium
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Spezialschrauber

## Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp, Akkuspannung MB4 V

073814 MB4