



Sortiment Einsätze für Torx®, 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 30-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630035
GTIN	4000896209620
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseinsätze für Torx®: 6 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2 Zoll Steckschlüsseinsätze für Torx®: 5 St. Gr. E12; E14; E16; E18; E20

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Gr. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 147 mm

1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Gr. 76; 123 mm

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632060

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640160

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Höhe: 65 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile	30
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Länge	355 mm
Breite	235 mm
Höhe	65 mm
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel