

Grenzlehdorn Gutchrom H7, Nennmaß-Ø: 52mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484040 52
GTIN	2050001936806
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164 gefertigt.

Gutseite mit Hartchrom-Messflächen. Dadurch ca. 8fach höhere Standzeit.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Hinweis:

- **Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.**

Technische Beschreibung

Toleranzfeld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Qualität	7
Lehrenart	Gutlehre
Lehrenart	Ausschusslehre
Nennmaß	52 mm
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzlehdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehdorn maximaler Ø 60 mm	028300 60
DAkkS-KalibrierungGrenzlehdorn maximaler Ø 60 mm	028340 60